

Instrukcja techniczna

ASO[®]-Dichtband-2000

Nr art. 205936

Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca

Właściwości:

Nowego rodzaju materiał systemowy o wysokiej elastyczności, wysokiej wytrzymałości na rozrywanie, wodoszczelny, paroprzepuszczalny, zapewniający szybkie wiązanie zawierających wodę klei i uszczelnień oraz zapewniający wysoką odporność na agresywne media.

Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie:

Produkt stosowany jest przy wykonywaniu uszczelnień dylatacji oraz narożników np. w połączeniu z materiałami uszczelniającymi takimi jak SANIFLEX, AQUAFIN-2K, ASOFLEX-AKB, UNIFIX-2K.

Podłoże:

Wszystkie, powszechnie spotykane i właściwe przygotowane podłoża w pomieszczeniach wilgotnych, odpowiednie do wykonywania uszczelnień i wyłożeń ceramicznych.

Sposób stosowania:

Po obu stronach spoiny nanieść preparat uszczelniający lub klej pasem o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy. Taśmę należy układać na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, a następnie wcisnąć i jeszcze raz powlec materiałem uszczelniającym, tak aby część taśmy bezpośrednio nad szczeliną nie była pokryta powłoką uszczelniającą. Uszczelniając szczeliny dylatacyjne ASO-Dichtband-2000 ułożyć w formie litery Ω i wkleić przy pomocy mas uszczelniających. Taśmę chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, narożniki doszczelnić kształtkami ASO-Dichtband-Ecken.

Opakowanie:

Szerokość: 12, 20 cm
Długość rolek: 10 mb lub 50 mb